

**Freesdoornring, breed, Binnen-Ø×dikte b1: 27X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309930 27X10
GTIN	4045197307330
Artikelklasse	37D

**Omschrijving****Uitvoering:**

2,0 – 60 mm breed. Van inzetstaal, gehard. buiten-Ø geslepen, eindvlakken gelept. De toegestane afwijking van de paralleliteit voor de breedte bedraagt IT 3, gerelateerd aan boring d1. Tolerantie van de ringbreedte  $\pm 0,1$  mm.

**Technische beschrijving**

Dikte b <sub>1</sub>	10 mm
Buiten-Ø	41 mm
Binnen-Ø	27 mm
Uitvoering	breed
Norm	DIN 2084
Producttype	Freesdoornring