



Drieklaww staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 160 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310500 160
GTIN	4019208026190
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrappt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrappt.

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 42 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 65 mm

Hoogte met bekken H₂: 91 mm

Centreer-Ø B: 125 mm

Centreerdiepte C: 4 mm

Sleutelvierkant K: 10 mm

Technische beschrijving

Centreerdiepte C	4 mm
Doorlaat E	42 mm
Maximaal toerental	4600 min ⁻¹
Buiten-Ø A	160 mm
Hoogte met bekken H ₂	91 mm
Gewicht	8,2 kg
Hoogte zonder bekken H ₁	65 mm
Sleutelvierkant K	10 mm
Centreer-Ø B	125 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaattypen 160	315000 160
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattypen 160 mm	314600 160
Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaattypen 160 mm	314630 160
	314000 160

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm

314620 160

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm

314020 160