

Garant**Meskopopname met trillingsdemping, BT 50 A = 400, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303056 22
GTIN	4045197821751
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Cilindrische vorm.**
- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Met RFID/Balluffchip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**
- **Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**

Voordeel:

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	48 mm
Doorn-Ø d ₁	22 mm
Afkoppellengte A-maat	400 mm
Freesdoornlengte L ₄	19 mm
Span-Ø D ₁	22 mm
Opname	BT 50 A = 400
Norm	DIN 6357

Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	DIN 69882-3
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname