

Garant

Meskopopname met trillingsdemping, conisch, HSK-A 100 A = 300, Doorn-Ø d1: 32 mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	306711 32
GTIN	4045197821881
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conische schacht, verstelbare tap en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, koelvloeistofleiding nr. 309880.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag.

Buiten-Ø D: 80 mm

Ø D₂: 78 mm

Freesdoornlengte L₄: 24 mm

Technische beschrijving

Ø D ₂	78 mm
Doorn-Ø d ₁	32 mm
Buiten-Ø D	80 mm

Freesdoornlengte L ₄	24 mm
Opname	HSK-A 100 A = 300
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
-------------------------------------	-----------