

**Spankop glad, SK 42, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329910 14
GTIN	2050001071095
Artikelklasse	33H

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankopen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankopen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Span-Ø	14 mm
Spanbereik	3 - 7,5 mm
Hardheid	60 HR
Spanvlak	glad

Profiel	rond
Lengte L	42 mm
Uitvoering	verkorte voorbouw
Opname	SK 42
Producttype	Spankop