



## Drieklaw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 125/4 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	310700 125/4
GTIN	4019208027388
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

#### Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen. voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrappt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrappt.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

#### Opmerking:

spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 32 mm

Hoogte zonder bekken  $H_1$ : 69 mm

Hoogte met bekken  $H_2$ : 93 mm

Aantal tapeinden: 3

Grootte van de tapeinden: M10

Sleutelvierkant K: 9 mm

## Technische beschrijving

Sleutelvierkant K	9 mm
Gewicht	5,5 kg
Conusgrootte	4
Hoogte met bekken $H_2$	93 mm
Aantal tapeinden	3
Buiten-Ø A	125 mm
Maximaal toerental	5500 min <sup>-1</sup>
Grootte van de tapeinden	M10
Doorlaat E	32 mm
Hoogte zonder bekken $H_1$	69 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattype 125 mm	314000 125
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 125 mm	314600 125
	314420 125

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 125 mm

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 125 mm

314620 125

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 125 mm

314400 125

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 125

315200 125

Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 125

315000 125

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 125 mm

314020 125