



Vierklauw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 200/6 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	312700 200/6
GTIN	4019208026978
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- **Vlakte spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.**
- **Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid.**

Matrijsgesmeed, dus lange levensduur en **geschikt voor machines met hoge toerentallen.**

Toepassing:

voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Staal

Levering:

1 Set = 4 geharde boorbekken, naar buiten getrapd.

1 set = 4 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 spansleutel en al naar gelang de uitvoering van de klauwplaat bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314100 – 315300. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55027.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 55 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 74,5 mm

Hoogte met bekken H_2 : 107 mm

Aantal tapeinden: 4

Grootte van de tapeinden: M12

Centreerconus-Ø B: 106,39 mm

Technische beschrijving

Hoogte met bekken H_2	107 mm
Conusgrootte	6
Grootte van de tapeinden	M12
Aantal tapeinden	4
Hoogte zonder bekken H_1	74,5 mm
Buiten-Ø A	200 mm
Gewicht	15,5 kg
Centreerconus-Ø B	106,39 mm
Sleutelvierkant K	11 mm
Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Doorlaat E	55 mm
Norm	DIN 702-3
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Boorbekken, set 4-delig, hard Voor klauwplaatype 200	315100 200
Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314630 200
Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314700 200
Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm	314030 200

Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm

314100 200

Opzetbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

314500 200

Opzetbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

314430 200