

**Spankop glad, SK 42, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 329910 10 |
| GTIN | 2050001071057 |
| Artikelklasse | 33H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankopen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankopen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

| | |
|------------|------------|
| Span-Ø | 10 mm |
| Hardheid | 60 HR |
| Profiel | rond |
| Spanbereik | 3 - 7,5 mm |

| | |
|-------------|-------------------|
| Spanvlak | glad |
| Lengte L | 42 mm |
| Uitvoering | verkorte voorbouw |
| Opname | SK 42 |
| Producttype | Spankop |