

Garant**Weldonhouder met koelkanaalboring, HSK-A 100 kort, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304402 12
GTIN	4045197289292
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

GARANT: Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**Met afsluitbare koelkanaalboringen.****Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	12 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Reservespanschroef nr. 309900	12
Buiten-Ø D	42 mm
Opname	HSK-A 100 kort
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	DIN 69882-4
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 100	309880 100
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 12 mm	309900 12