



Vierklauw gietijzer cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 160 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 312000 160 |
| GTIN | 4019208025926 |
| Artikelklasse | 36R |

Omschrijving

Uitvoering:

- **Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.**
- **Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.**
- **Hoge rondlooptrouwbaarheid.**

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Ruwe flenzen nr. 317000 moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

Gietijzer

Levering:

1 set = 4 geharde boorbekken, naar buiten getrapd.

1 Set = 4 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 Spansleutel en al naar gelang de uitvoering van de klauwplaat bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314100 – 315300. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 42 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 65 mm
 Hoogte met bekken H₂: 91 mm
 Centreer-Ø B: 125 mm
 Centreerdiepte C: 4 mm
 Sleutelvierkant K: 10 mm

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Hoogte met bekken H ₂ | 91 mm |
| Centreerdiepte C | 4 mm |
| Maximaal toerental | 3600 min ⁻¹ |
| Doorlaat E | 42 mm |
| Hoogte zonder bekken H ₁ | 65 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Sleutelvierkant K | 10 mm |
| Centreer-Ø B | 125 mm |
| Buiten-Ø A | 160 mm |
| Norm | DIN 702-4 |
| Materiaal | Gietijzer |
| Kleurcode voor accessoires | Röhmspiraalklauwplaat en bekken |
| Producttype | Vlakke-spiraalhouder |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm | 314030 160 |
| Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm | 314630 160 |
| Boorbekken, set 4-delig, hard Voor klauwplaatype 160 | 315100 160 |
| Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm | 314100 160 |
| | 314700 160 |

Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 160
mm
