

Garant**Weldonhouder, HSK-A 63 A = 160, Span-Ø D1: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304335 18
GTIN	4045197289124
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

GARANT: Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvlloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Span-Ø D ₁	18 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Buiten-Ø D	50 mm
Opname	HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	DIN 69882-4
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------