

**Garant****Weldonhouder, HSK-A 63 A = 160, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304335 32
GTIN	4045197289155
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

**GARANT:** Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

**Accessoires:**

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

**Opmerking:**

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Reservespanschroef nr. 309900	32
Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Buiten-Ø D	72 mm
Opname	HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	DIN 69882-4
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309880 32
Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309890 32
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 32 mm	309900 32