

Garant**Weldonhouder, HSK-A 100 A = 160, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304410 10
GTIN	4045197289384
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

GARANT: Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Reservespanschroef nr. 309900	10
Span-Ø D ₁	10 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	35 mm
Opname	HSK-A 100 A = 160
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	DIN 69882-4
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------