



## Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 42, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 21mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	329914 21
GTIN	2050001071514
Artikelklasse	33H

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Opmerking:**

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

### Technische beschrijving

Span-Ø	21 mm
Profiel	rond
Hardheid	60 HR

Spanvlak	Dwars- en langsgroeven
Spanbereik	11 - 42 mm
Lengte L	47 mm
Opname	SK 42
Producttype	Spankop