



## Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 42, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 24,5mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 329914 24,5   |
| GTIN          | 2050001073877 |
| Artikelklasse | 33H           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

#### Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

#### Opmerking:

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

### Technische beschrijving

|            |            |
|------------|------------|
| Span-Ø     | 24,5 mm    |
| Profiel    | rond       |
| Spanbereik | 11 - 42 mm |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Spanvlak    | Dwars- en langsgroeven |
| Hardheid    | 60 HR                  |
| Lengte L    | 47 mm                  |
| Opname      | SK 42                  |
| Producttype | Spankop                |