



Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 42, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 35,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	329914 35,5
GTIN	2050001073983
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Span-Ø	35,5 mm
Spanbereik	11 - 42 mm
Hardheid	60 HR

Spanvlak	Dwars- en langsgroeven
Profiel	rond
Lengte L	47 mm
Opname	SK 42
Producttype	Spankop