

**Spankop glad, SK 52, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329920 20
GTIN	2050001071897
Artikelklasse	33H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Opmerking:**

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

**Technische beschrijving**

Span-Ø	20 mm
Profiel	rond
Hardheid	60 HR
Spanvlak	glad

Spanbereik	3 - 7,5 mm
Lengte L	46 mm
Uitvoering	verkorte voorbouw
Opname	SK 52
Producttype	Spankop