

**HAINBUCH****Spankop glad, SK 52, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 15mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	329920 15
GTIN	2050001071842
Artikelklasse	33H

## Omschrijving

### Uitvoering:

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

### Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

### Opmerking:

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

## Technische beschrijving

Span-Ø	15 mm
Spanvlak	glad
Hardheid	60 HR
Profiel	rond

Spanbereik	3 - 7,5 mm
Lengte L	46 mm
Uitvoering	verkorte voorbouw
Opname	SK 52
Producttype	Spankop