

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Reserve-handtap 6H, Schroefdraad M (×Oplopend met): M2****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 082805 M2 |
| GTIN | 4250361208089 |
| Artikelklasse | 04D |

Omschrijving**Uitvoering:**

hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van **edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving** in nauwe toleranties, **hoge oppervlaktekwaliteit** en **corrosie- en warmtebestendigheid**. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot **duurzame** schroefverbindingen van de beste kwaliteit **voor alle belastingen** (statisch, dynamisch) met een **ideale krachtoverbrenging**. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.

Enkelsnijdende HSS-handtap voor doorlopende boringen.

Toepassing:

voor efficiënte **reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad** en als constructie-element voor **draadbepantsering** bij het gebruik van materialen met een geringe scharbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

Opmerking:

TiCN gecoate HSS-E-PM machinetappen zie nr. 133560 en nr. 138210.

- **Geschikte penkalibers voor draadcontrole zie nr. 486000 e.v.**
- **Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinserts zijn op aanvraag leverbaar.**

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|--------|
| Aantal draadinserts nr. 082800 | 60 |
| Kerngat-Ø | 2,1 mm |
| Schroefdraad M | M2 |
| Producttype | Tap |

