



Harde opzetbekken, set 3-delig, Voor klauwplaatype: 200



Bestelgegevens

Bestelnummer	313250 200
GTIN	4019208023731
Artikelklasse	33R

Omschrijving

Toepassing:

Aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.** De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.

Om op geharde basisbekken te schroeven. In combinatie met de basisbekken als draai- of boorbekken te gebruiken.

T.b.v.:

Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmspiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatsystemen.

Opmerking:

- **Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**

Technische beschrijving

Lengte L	72 mm
Groefbreedte D	10 mm
Boringafstand b	40 mm
Voor klauwplaatype	200 mm
Lengte tussenstuk A	20 mm

Breedte B	24 mm
Geschikt voor kleurcode	Röhmspiestang- klauwplaat en bekken
Geschikt voor kleurcode	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken