

Garant
Meskopopname, HSK-A 63 A = 160, Doorn-Ø d1: 27 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	306570 27
GTIN	4045197290267
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- **Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Toepassing:

voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Buiten-Ø D: 60 mm

Freesdoornlengte L₄: 21 mm

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860: 27

Technische beschrijving

Doorn-Ø d ₁	27 mm
Freesdoornlengte L ₄	21 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860	27

Buiten-Ø D	60 mm
Opname	HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Freesaantreibout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27