



Haakse slijper Deadman, Type: 72210629



Bestelgegevens

Bestelnummer	077152 72210629
GTIN	4014586851815
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **FEIN High-Power-motor met enorme trekkracht voor hoge afnamecapaciteit.**
- **Zelfstartbeveiliging na stroomonderbreking.**
- **Achterste handgreep in 4 standen draaibaar.**

Dodemans-uitvoering, d.w.z. bediening is alleen mogelijk met twee handen. Zonder vast te zetten aan/uit-schakelaar.

- **Slijtvast, elektrisch remsysteem EBS stopt de machine in minder dan 3 seconden.**
- **FEIN snelspansysteem QuickIN voor snel, eenvoudig en betrouwbaar wisselen van schijven, zonder gereedschap.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, spanset.

Fabrikantnummer: WSB20-230

Wattage: 2000 W

Maximaal toerental: 6.600 min⁻¹

Maximale schijf- \varnothing : 230 mm

Maximale doorslijpdiepte: 66 mm

Gewicht: 4,8 kg

Technische beschrijving

Bijzonderheid	QuickIN
---------------	---------

Wattage	2000 W
Fabrikantnummer	WSB20-230
Maximaal toerental	6.600 min ⁻¹
Maximale schijf-Ø	230 mm
Gewicht	4,8 kg
Maximale doorslijpdiepte	66 mm
Dodemansschakeling	ja
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper