



## Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 52, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 12mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	329924 12
GTIN	2050001072160
Artikelklasse	33H

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Opmerking:**

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

### Technische beschrijving

Span-Ø	12 mm
Hardheid	60 HR
Profiel	rond

Spanvlak	Dwars- en langsgroeven
Lengte L	46 mm
Opname	SK 52
Producttype	Spankop