

**FAHRION®**  
FAHRION® REISSCHN**ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 32, Nominale span-  
Ø d: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309432 8
GTIN	2050001704108
Artikelklasse	34F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488, vorm CET-GB rondloop 20 µm.

**Toepassing:**

Voor het draadsnijden op frees- en draaicentra.

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders.

**Opmerking:**

Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	8 mm
Opname	ET 32
Norm	Fabrieksnorm
Type	4538 E
Buiten-Ø D	33 mm
Totale lengte L	43 mm

Axiale speling	10 mm
Producttype	Spantang