

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 25, Nominale span-
Ø d: 4,5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 309430 4,5 |
| GTIN | 2050001704016 |
| Artikelklasse | 34F |

Omschrijving**Uitvoering:**

Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488, vorm CET-GB rondloop 20 µm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Opmerking:

Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|--------------|
| Nominale span-Ø d | 4,5 mm |
| Opname | ET 25 |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Type | 4285 E |
| Buiten-Ø D | 26 mm |
| Totale lengte L | 34 mm |

| | |
|----------------|----------|
| Axiale speling | 8 mm |
| Producttype | Spantang |