



## Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 52, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 17,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	329924 17,5
GTIN	2050001074713
Artikelklasse	33H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

#### Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

#### Opmerking:

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

### Technische beschrijving

Span-Ø	17,5 mm
Profiel	rond
Spanvlak	Dwars- en langsgroeven

Hardheid	60 HR
Lengte L	46 mm
Opname	SK 52
Producttype	Spankop