



## Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 52, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 41,5mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 329924 41,5   |
| GTIN          | 2050001074959 |
| Artikelklasse | 33H           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

#### Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

#### Opmerking:

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

### Technische beschrijving

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Span-Ø   | 41,5 mm                |
| Spanvlak | Dwars- en langsgroeven |
| Hardheid | 60 HR                  |

|             |         |
|-------------|---------|
| Profiel     | rond    |
| Lengte L    | 46 mm   |
| Opname      | SK 52   |
| Producttype | Spankop |