



Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaattype: 210



Bestelgegevens

Bestelnummer	313700 210
GTIN	4019208193670
Artikelklasse	33R

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en vertanding, **gebruineerd**.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhmm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

voor schroefdraad DIN 912	M12
Hoogte H	45 mm
Boringafstand a	24 mm
Groefbreedte D	14 mm
Lengte L	95 mm
Breedte B	35 mm

Voor klauwplaatype	210 mm
Boringafstand b	25 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype	Krachtspanhouderbekken