

**Opzetbekkenset, 3-delig, Voor klauwplaatype: 160****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313400 160
GTIN	4019208193373
Artikelklasse	33R

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige groef en vertanding, **gebruineerd**.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhmm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Hoogte H	53 mm
Breedte B	36 mm
voor schroefdraad DIN 912	M12
Voor klauwplaatype	160 mm
Boringafstand a	12 mm
Groefbreedte D	17 mm

Lengte L	67 mm
Boringafstand b	19 mm
Producttype	Krachtspanhouderbekken