



Opzetbekkenset, 3-delig, Voor klauwplaatype: 200



Bestelgegevens

Bestelnummer	313450 200
GTIN	4019208193458
Artikelklasse	33R

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en vertanding, **gebruineerd**.

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhme en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Lengte L	98 mm
Breedte B	35 mm
Voor klauwplaatype	200 mm
Hoogte H	40 mm
Boringafstand a	15 mm
Boringafstand b	22 mm

Groefbreedte D	17 mm
voor schroefdraad DIN 912	M12
Producttype	Krachtspanhouderbekken