

**T-groefstuk veredeld, Groefbreedte D: 21mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313570 21
GTIN	4019208193649
Artikelklasse	33R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisiegeslepen en veredeld.

**T.b.v.:**

Alle **gangbare krachtspanklemmen** van de **fabricaten** Schunk, Forkardt, Röhme en SMW (met spitse vertanding).

**T.b.v.:**

Röhme: KFD 250-315, KFH 250-315

**Levering:**

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 – 12.9!

**Opmerking:**

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.

**Technische beschrijving**

Maximaal aanhaalmoment	150 Nm
Hoogte H	25,5 mm
Groefbreedte D	21 mm

Schroefdraad G	M16
Traphoogte h	11 mm
Producttype	T-groefstuk