



Reduceerhuls voor MK-schacht met aantrekdraad, HSK-A 100, MK binnen: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	306790 3
GTIN	4045197505156
Artikelklasse	31A

Omschrijving

Uitvoering:

- Binnen en buiten precies volgens de spoed geslepen.
- met Balluff-chip-boring.
- Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opnamenorm: DIN 69893

Opnamenorm: ISO 12164-1

Vorm: A

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 8 µm

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 150 mm

Buiten-Ø D: 40 mm

Technische beschrijving

Morseconus binnen	3
Afkoppellengte A-maat	150 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 μm
Verspaningsstrategie	HSC