

**Opzetbekkenset, 3-delig, Voor klauwplaattypen: 250****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313450 250
GTIN	4019208193465
Artikelklasse	33R

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige groef en vertanding, **gebruineerd**.

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhme en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Lengte L	120 mm
Boringafstand a	20 mm
Groefbreedte D	21 mm
voor schroefdraad DIN 912	M16
Breedte B	50 mm
Boringafstand b	28 mm

Hoogte H	50 mm
Voor klauwplaatype	250 mm
Producttype	Krachtspanhouderbekken