



## Reduceerhuls voor MK-schacht met aantrekdraad, HSK-A 100, MK binnen: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	306790 4
GTIN	4045197505163
Artikelklasse	31A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Binnen en buiten precies volgens de spoed geslepen.
- met Balluff-chip-boring.
- Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.

#### Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opnamenorm: DIN 69893

Opnamenorm: ISO 12164-1

Vorm: A

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min<sup>-1</sup>

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 8 μm

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 170 mm

Buiten-Ø D: 48 mm

### Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	170 mm
Morseconus binnen	4
Buiten-Ø D	48 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 μm
Verspaningsstrategie	HSC