



## Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaatype: 254



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 313750 254    |
| GTIN          | 4019208193779 |
| Artikelklasse | 33R           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

**Nauwkeurige** groef en vertanding, **gebruineerd**.

Opzetbekken zacht, lang, vertanding 1,5×60°.

**Materiaal:**

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

**T.b.v.:**

**Krachtspanklemmen** van Schunk, Röhme en andere merken.

**Accessoires:**

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

**Opmerking:**

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

### Technische beschrijving

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Boringafstand a    | 30 mm  |
| Voor klauwplaatype | 254 mm |
| Hoogte H           | 40 mm  |
| Lengte L           | 125 mm |
| Boringafstand b    | 30 mm  |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Groefbreedte D            | 16 mm                                |
| Breedte B                 | 40 mm                                |
| voor schroefdraad DIN 912 | M12                                  |
| Geschikt voor kleurcode   | Schunk krachtpanklemmen<br>en bekken |
| Producttype               | Krachtpanhouderbekken                |