

**Garant****Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-A 100, MK binnen: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306970 2
GTIN	4045197290564
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Binnen en buiten precies volgens de spoed geslepen.**
- **met Balluff-chip-boring.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 120 mm

Buiten-Ø D: 32 mm

**Technische beschrijving**

Morseconus binnen	2
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Opname-adapter