

**Garant****Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-A 100, MK binnen: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306970 1
GTIN	4045197290557
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Binnen en buiten precies volgens de spoed geslepen.
- met Balluff-chip-boring.
- Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 110 mm

Buiten-Ø D: 25 mm

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	110 mm
Morseconus binnen	1
Buiten-Ø D	25 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Opname-adapter