

**ER-spanmoer, Voor ER: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309580 16
GTIN	4045197151940
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. **Met zeskant SW 25.**

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Schroefdraad	M22×1,5
Totale lengte L	18 mm
Maximaal aanhaalmoment	80 Nm
Voor ER	16 mm
Buiten-Ø D	28 mm

Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer

Accessoires

Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
---	-----------