

**ER-spanmoer, Voor ER: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309580 25
GTIN	4045197151957
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. **Met groeven.**

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders.

**Accessoires:**

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

**Opmerking:**

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

**Technische beschrijving**

Schroefdraad	M32×1,5
Maximaal aanhaalmoment	140 Nm
Voor ER	25 mm
Totale lengte L	21 mm

Buiten-Ø D	42 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Spanmoer

---

## Accessoires

ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 25	309700 25
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25