

**ER-spanmoer, Voor ER: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309580 32
GTIN	4045197151964
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. **Met groeven.**

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Schroefdraad	M40×1,5
Maximaal aanhaalmoment	180 Nm
Voor ER	32 mm
Totale lengte L	23 mm

Buiten-Ø D	50 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer

Accessoires

ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 32	309700 32
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 32	309680 32