

**ER-spanmoer voor afdichtringen, Voor ER: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309615 25
GTIN	7640128492184
Artikelklasse	39Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en **verhoogde spankracht** en hoge slijt- en corrosiebestendigheid. **Met groeven.**

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Afdichtringen nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Opmerking:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	140 Nm
Totale lengte L	25 mm
Voor ER	25 mm

Schroefdraad	M32×1,5
Buiten-Ø D	42 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer