

**Spankop glad, SK 65, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 48mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329930 48
GTIN	2050001075659
Artikelklasse	33H

Omschrijving**Uitvoering:**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Span-Ø	48 mm
Spanvlak	glad
Hardheid	60 HR
Profiel	rond

Lengte L	53 mm
Uitvoering	verkorte voorbouw
Opname	SK 65
Producttype	Spankop