



Opzetbekken, set 3-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 140mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	314400 140
GTIN	4019208035482
Artikelklasse	33R

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig oplegvlak, **niet-gebruineerd**.

Toepassing:

Om op geharde basisbekken te schroeven.

Materiaal:

16 MnCr5

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Opmerking:

- **In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.**
- **Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**

Technische beschrijving

Lengte L	74 mm
Groefbreedte D	7,96 mm
Boringafstand b	38,1 mm
Lengte tussenstuk A	12,67 mm
Voor klauwplaattype	140 mm
Ook geschikt voor klauwplaattype	160 mm

Hoogte H	42 mm
Geschikt voor kleurcode	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouderbekken