

**Opzetbekken, set 3-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	314400 250
GTIN	4019208034553
Artikelklasse	33R

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Nauwkeurig** oplegvlak, **niet-gebruineerd**.

**Toepassing:**

Om op geharde basisbekken te schroeven.

**Materiaal:**

16 MnCr5

**T.b.v.:**

**Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.**

**Opmerking:**

- **In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.**
- **Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**

**Technische beschrijving**

Lengte L	103 mm
Boringafstand b	53,95 mm
Lengte tussenstuk A	19,02 mm
Voor klauwplaattype	250 mm
Hoogte H	53 mm
Groefbreedte D	12,72 mm

Geschikt voor kleurcode	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouderbekken