



Opzetbekken, set 3-delig, zacht, Voor klauwplaatype: 315mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	314400 315
GTIN	4019208034560
Artikelklasse	33R

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig oplegvlak, **niet-gebruineerd**.

Toepassing:

Om op geharde basisbekken te schroeven.

Materiaal:

16 MnCr5

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Opmerking:

- **In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.**
- **Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**

Technische beschrijving

Voor klauwplaatype	315 mm
Boringafstand b	63,5 mm
Lengte tussenstuk A	19,02 mm
Lengte L	120 mm
Groefbreedte D	12,72 mm
Hoogte H	58 mm

Geschikt voor kleurcode	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouderbekken