



## Hydrohouder kort, slank, HSK-A 63, Span-Ø D1: 25mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 307508 25     |
| GTIN          | 2050001653338 |
| Artikelklasse | 33W           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

#### Toepassing:

- Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
- Voor boren, ruimen en frezen.

#### Accessoires:

Reduceerhulzen 302135 – 302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

WTE-aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

#### Opmerking:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

### Technische beschrijving

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| L <sub>2</sub>        | 61 mm  |
| Span-Ø D <sub>1</sub> | 25 mm  |
| Ø D <sub>2</sub>      | 57 mm  |
| Schroefdraad M        | M16×1  |
| Afkoppellengte A-maat | 120 mm |
| L <sub>3</sub>        | 62 mm  |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D                         | 53 mm                             |
| Verstelafstand V                   | 10 mm                             |
| Opname                             | HSK-A 63                          |
| Opnamenorm                         | DIN 69893                         |
| Opnamenorm                         | ISO 12164-1                       |
| Opnamenorm                         | DIN 69882-7                       |
| Vorm                               | A                                 |
| Inwendige koeling                  | ja, met max. 80 bar               |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 µm                            |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Balluff-chip-boring                | ja                                |
| Producttype                        | Hydrohouder                       |

---

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Cilindrische reinigerKunststof Pen-Ø 25 mm | 343720 25 |
|--|-----------|