



## Er-spanmoer CENTRO P Standaard, Type CP voor ER: 8M



### Bestelgegevens

Bestelnummer	309655 8M
GTIN	2050001705693
Artikelklasse	34F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Mini** = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

**MiniSlank** = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

**Conisch** = alle maten met 'C'.

**Standaard** = alle andere maten.

Met trapeziumschroefdraad voor hoge spankrachten. Extra lange dubbele geleiding van de ER-spanmoer. ER-spanmoeren

met coating voor vermindering van de **wrijving**.

ER-spanmoer CP, **niet geschikt voor afdichtingen HP**.

#### T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

#### Accessoires:

Afdichtingen nr. 309666 – 309668, precisie-ER-spantangen nr. 308878 - 308992, spansleutels nr. 309754 – 309756, HP-spantangen nr. 309365 - 309379.

#### Opmerking:

**Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtingen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!**

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

## Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	8 Nm
Totale lengte L	12 mm
Spanbereik	1 - 5 mm
Buiten-Ø D	10 mm
Serie	Centro P
Schroefdraad	M9×0,5
Producttype	Spanmoer