

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P, DI16, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309666 9
GTIN	2050001705020
Artikelklasse	34F

Omschrijving**Uitvoering:****Mini** = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.**MiniSlank** = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.**Conisch** = alle maten met 'C'.**Standaard** = alle andere maten.Gevulkaniseerde **hogedruk-afdichtringen** tot 80 bar.

0,5 mm span-Ø-overbrugging (+ 0,4/- 0,1).

Opmerking:**Systeem FAHRION-ER-spanmoeren** type CP en afdichtringen type HP **zijn niet geschikt voor andere systemen!**

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

· **Afdichtringen op aanvraag oplopend met 0,5 mm.**· **Afdichtringen DI40 op aanvraag.****Niet compatibel met andere afdichtringssystemen!****Technische beschrijving**

Span-Ø	9 mm
--------	------

Serie	Centro P
Voor type	D116
Buiten-Ø D	12,6 mm
Hoogte L	2 mm
Producttype	Spantanghouderaccessoires