

FAHRION®
FAHRION® PRESSION

Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P, DI16, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 1 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	309666 1
GTIN	2050001704948
Artikelklasse	34F

Omschrijving

Uitvoering:

Mini = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

MiniSlank = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

Conisch = alle maten met 'C'.

Standaard = alle andere maten.

Ge vulkaniseerde **hogedruk-afdichtringen** tot 80 bar.

0,5 mm span-Ø-overbrugging (+ 0,4/- 0,1).

Opmerking:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP **zijn niet geschikt voor andere systemen!**

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

- **Afdichtringen op aanvraag oplopend met 0,5 mm.**

- **Afdichtringen DI40 op aanvraag.**

Niet compatibel met andere afdichtringssystemen!

Technische beschrijving

Span-Ø	1 mm
--------	------

Serie	Centro P
Voor type	D116
Buiten-Ø D	12,6 mm
Hoogte L	2 mm
Producttype	Spantanghouderaccessoires