



Er-spanmoer CENTRO P voor afdichtringen HP, Type CP voor ER: 16MSDI



Bestelgegevens

Bestelnummer	309665 16MSDI
GTIN	2050001705518
Artikelklasse	34F

Omschrijving

Uitvoering:

Mini = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

MiniSlank = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

Conisch = alle maten met 'C'.

Standaard = alle andere maten.

ER-spanmoer CP, **voor afdichtringen HP.**

T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

Opmerking:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

Spanbereik: 1 - 10 mm

Totale lengte L: 23,9 mm

Buiten-Ø D: 22 mm

Maximaal aanhaalmoment: 30 Nm

Schroefdraad: Tr20×1

Technische beschrijving

Totale lengte L	23,9 mm
Maximaal aanhaalmoment	30 Nm
Spanbereik	1 - 10 mm
Buiten-Ø D	22 mm
Serie	Centro P
Schroefdraad	Tr20×1
Producttype	Spanmoer